

19" Pusher Fan, 2 U, Tangential

Energiföretag

Fan tray with tangential pusher fan.



CERTIFIERING



FUNKTIONER

2 versions: - LE1: 19" bolt-on dimension, fan unit is wider than 19" - LE2: 19" reduced width, for easy assembly

High air flow

Integrated filter mat

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Input Voltage AC
60713-001	230 V min
60713-002	230 V min
60713-003	115 V min

Katalognummer	Input Voltage AC
60713-004	115 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

24 VDC on request.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE