


Assembly Parts for Rugged Components

Power Utilities



Assembly parts with thread-locking compound for rugged Side Panel, horizontal rail, cover plates, rear angle.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Screws for the following fixings: Rugged side panel - horizontal rail, Rugged side panel - cover plate, Rugged side panel - rear angle

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Längd	Förpackningskvantitet	Gängstorlek	Material	Produktfamilj
24566-105	Försänkt skruv	7 mm	100	M4	Rostfritt stål	EuropacPRO
24566-104	Skruv med paniskt huvud	8 mm	100	M4	Rostfritt stål	EuropacPRO
24566-106	Försänkt skruv	10 mm	100	M4	Rostfritt stål	EuropacPRO
24566-103	Skruv med paniskt huvud	10 mm	100	M4	Rostfritt stål	EuropacPRO

Katalognummer	Typ	Längd	Förpackningskvantitet	Gängstorlek	Material	Produktfamilj
24566-102	Skruv med paniskt huvud	14 mm	100	M4	Rostfritt stål	EuropacPRO
24566-101	Försänkt skruv	14 mm	100	M4	Rostfritt stål	EuropacPRO
24566-100	Försänkt skruv	18 mm	100	M4	Rostfritt stål	EuropacPRO
24560-140	Fyrkantsmutter		100		Rostfritt stål	EuropacPRO

Table 2/2

Katalognummer	Produkttyp	Fungerar med.
24566-105	Monteringssats	Underrack
24566-104	Monteringssats	Underrack
24566-106	Monteringssats	Underrack
24566-103	Monteringssats	Underrack
24566-102	Monteringssats	Underrack
24566-101	Monteringssats	Underrack
24566-100	Monteringssats	Underrack
24560-140	Monteringssats	Underrack

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE