

CABS Busbar Support Kit

Energiföretag



CERTIFIERING



FUNKTIONER

For all busbar types

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Quick and easy to install

Halogen free insulators

RoHS compliant

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Typical Application Current Rating	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Arbetsstemperatur	Busbars per Phase	Samlingsskenabredd
CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1 – 4	30 – 125 mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Busbar Thickness	Bredd (W)	A	B	C
CABS4-5TN-400	549310	5 mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

DIAGRAM



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE