



Copper Ground Plate

Power Utilities



DIAGRAMS



DESIGN

Provides a large surface area to dissipate current into the ground

Available in a variety of sizes and pigtail configurations

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd	Pigtail-anslutning	Tjocklek
710190	710190	0682726	600 mm	Ingen	1.50 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Jordplåtselektrod	
C	Material	C: Koppar (C11000)
E	Anslutning med kabelhärva	C: Kontinuerlig (2 x "L J" ERICO Cadweld-anslutning) E: Ände ("L J" ERICO Cadweld-anslutning) N: Ingen jordningstamp
A	Kod för plåttjocklek (beskickningstolerans)	A: 1/32" (Min. för blix – Cu) B: 1/16" (Min. för kraft – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (Min. för kraft – Stl.) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Kod för plattbredd	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Kod för plattlängd (inches) (3 siffror krävs)	
1L*	Typ av jordningstamp (ERICO kabelkod)	
024*	Kabellängd (tum)	
(T)*	Förtennad	

* Tom om ingen

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE