


Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP

Power Utilities

KATALOGNUMMER

20846-445



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Frontpanel

Typ: Frontpanel utan handtag

Montering: Skruvfront

EMC-skärmning: Nej (kan eftermonteras)

Packningstyp: Rostfritt stål

Material: Aluminium

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Ledande

Behandlade kanter: Nej

Rackhöjd: 6 U

Höjd: 261.8 mm

Rackbredd: 6 HP

Bredd: 30.1 mm

Överensstämmer med.: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Förpackningskvantitet: 5

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE