

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Power Utilities

KATALOGNUMMER

21630-723



Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

DESIGN

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

PRODUKTATTRIBUT

Produktyp: Skåpdörr

Produktfamilj: Varistar CP

Typ: Glasdörr

Fungerar med.: Varistar CP

Låstyp: 3-punktslåsning

Material: Stål; Glas

Slutför: Pulverlackerad

Färg: Svart grå

Färgkod: RAL 7021

Rackhöjd: 38 U

Höjd: 1800 mm

Bredd: 600 mm

Skyddsklass: IP55

Överensstämmer med.: IEC 61587-1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE