

Varistar CP EMC and IP 55 Solid Steel Door, Seismic, Multi-Point Locking, RAL 7021, 1600H 600W

Power Utilities

KATALOGNUMMER

21630-760



EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

DESIGN

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Skåpdörr

Produktfamilj: Varistar CP

Typ: Ståldörr, slät

Fungerar med.: Varistar CP

Låstyp: 4-punktslåsning

Material: Stål

Färg: Svart grå

Färgkod: RAL 7021

Rackhöjd: 33 U

Höjd: 1600 mm

Bredd: 600 mm

Skyddsklass: IP55

Överensstämmer med.: IEC 61587-1; IEC 61587-2; IEC 61587-3; IEC 60529

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE