

Panhead Screw, Torx, Steel Nickel Plated, M2,5 × 10 mm, 100 Pieces

Power Utilities

KATALOGNUMMER

24560-148



Panhead screws.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Panhead screw

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Skruv

Typ: Skruv med paniskt huvud

Fungerar med.: Bakplan; Testa adaptrarna

Förpackningskvantitet: 100

Gängstorlek: M2.5

Längd: 10 mm

Material: Stål

Slutför: Nickelpläterad

Vridmoment: 0.3 N·m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE