

Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Unshielded

Power Utilities

Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30847-469	5 U	84 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-467	5 U	42 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30847-460	2 U	63 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-461	2 U	84 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-162	6 U	42 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-459	2 U	42 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-464	4 U	63 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-123	3 U	84 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-183	6 U	63 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-102	3 U	63 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-465	4 U	84 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-204	6 U	84 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-081	3 U	42 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-468	5 U	63 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-463	4 U	42 HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-458	2 U	28 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-470	3 U	2 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-053	3 U	14 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-067	3 U	28 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-051	3 U	12 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30838-045	3 U	6 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-046	3 U	7 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-471	3 U	3 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-044	3 U	5 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-055	3 U	16 HP		Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-043	3 U	4 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-049	3 U	10 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-060	3 U	21 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-047	3 U	8 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-476	4 U	4 HP	5		Skruvfront	Anodiserad
30847-462	4 U	28 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-124	6 U	4 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-466	5 U	28 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-125	6 U	5 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-130	6 U	10 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-132	6 U	12 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-141	6 U	21 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-134	6 U	14 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningsvikt	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30838-136	6 U	16 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-128	6 U	8 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-148	6 U	28 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-556	9 U	84 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30847-484	9 U	12 HP	5		Skruvfront	Anodiserad
30847-482	9 U	10 HP	5		Skruvfront	Anodiserad
30847-480	9 U	8 HP	5		Skruvfront	Anodiserad
30838-126	6 U	6 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30838-127	6 U	7 HP	5	Ingen	Skruvfront	Anodiserad

Table 2/3

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd	Material
30847-469	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4 mm	Aluminium
30847-467	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4 mm	Aluminium
30847-460	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84 mm	Aluminium
30847-461	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84 mm	Aluminium
30838-162	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30847-459	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84 mm	Aluminium

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd	Material
30847-464	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9 mm	Aluminium
30838-123	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-183	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30838-102	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30847-465	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9 mm	Aluminium
30838-204	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30838-081	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30847-468	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4 mm	Aluminium
30847-463	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9 mm	Aluminium
30847-458	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84 mm	Aluminium
30847-470	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-053	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-067	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-051	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd	Material
30838-045	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-046	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30847-471	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-044	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-055	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-043	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-049	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-060	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30838-047	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4 mm	Aluminium
30847-476	Ledande	Nej		Nej	395.1 mm	Aluminium
30847-462	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9 mm	Aluminium
30838-124	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30847-466	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4 mm	Aluminium
30838-125	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd	Material
30838-130	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30838-132	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30838-141	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30838-134	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30838-136	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30838-128	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30838-148	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30847-556	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1 mm	Aluminium
30847-484	Ledande	Nej		Nej	395.1 mm	Aluminium
30847-482	Ledande	Nej		Nej	395.1 mm	Aluminium
30847-480	Ledande	Nej		Nej	395.1 mm	Aluminium
30838-126	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium
30838-127	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Bredd	Certifieringar
30847-469	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	426.4 mm	

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Bredd	Certifieringar
30847-467	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	213 mm	
30847-460	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	319.7 mm	
30847-461	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	426.4 mm	RoHS
30838-162	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	213 mm	RoHS
30847-459	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	213 mm	
30847-464	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	319.7 mm	RoHS
30838-123	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	426.4 mm	RoHS
30838-183	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	319.7 mm	RoHS
30838-102	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	319.7 mm	RoHS
30847-465	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	426.4 mm	RoHS
30838-204	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	426.4 mm	RoHS
30838-081	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	213 mm	RoHS
30847-468	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	319.7 mm	
30847-463	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	213 mm	RoHS
30847-458	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	141.9 mm	
30847-470	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	9.8 mm	RoHS
30838-053	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	70.8 mm	RoHS
30838-067	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	141.9 mm	RoHS

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Bredd	Certifieringar
30838-051	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	60.6 mm	RoHS
30838-045	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	30.1 mm	RoHS
30838-046	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	35.2 mm	RoHS
30847-471	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	14.9 mm	RoHS
30838-044	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	25 mm	RoHS
30838-055	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	80.9 mm	RoHS
30838-043	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	20 mm	RoHS
30838-049	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	50.5 mm	RoHS
30838-060	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	106.3 mm	RoHS
30838-047	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	40.3 mm	RoHS
30847-476	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	20 mm	RoHS
30847-462	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	141.9 mm	
30838-124	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	20 mm	RoHS
30847-466	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	141.9 mm	
30838-125	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	25 mm	RoHS
30838-130	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	50.5 mm	RoHS
30838-132	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	60.6 mm	RoHS
30838-141	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	106.3 mm	RoHS

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Bredd	Certifieringar
30838-134	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	70.8 mm	RoHS
30838-136	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	80.9 mm	RoHS
30838-128	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	40.3 mm	RoHS
30838-148	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	141.9 mm	RoHS
30847-556	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	426.4 mm	RoHS
30847-484	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	60.6 mm	RoHS
30847-482	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	50.5 mm	RoHS
30847-480	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	40.3 mm	RoHS
30838-126	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	30.1 mm	RoHS
30838-127	Frontpanel	Frontpanel utan handtag	35.2 mm	RoHS

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE