


Novastar 19" Panel/Slide Mount

Energiföretag



Novastar 19" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting of 19" components to depth members.

CERTIFIERING



FUNKTIONER

For recessed installation of 19" components

For fitting to depth members (25 mm grid)

Load carrying capacity 400 kg

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rack Height	Package Quantity	Färg	Color Code	Höjd	Product Type
---------------	-------------	------------------	------	------------	------	--------------

27230-172	6 U	1	Black Grey	RAL 7021	267.1 mm	Slide Mount
27230-173	9 U	1	Black Grey	RAL 7021	400.45 mm	Slide Mount
27230-174	12 U	1	Black Grey	RAL 7021	533.8 mm	Slide Mount
27230-175	16 U	1	Black Grey	RAL 7021	711.6 mm	Slide Mount
27230-176	20 U	1	Black Grey	RAL 7021	889.4 mm	Slide Mount
27230-177	25 U	1	Black Grey	RAL 7021	1111.65 mm	Slide Mount
27230-178	34 U	1	Black Grey	RAL 7021	1511.7 mm	Slide Mount
27230-179	38 U	1	Black Grey	RAL 7021	1689.5 mm	Slide Mount
27230-180	43 U	1	Black Grey	RAL 7021	1911.75 mm	Slide Mount
27230-181	47 U	1	Black Grey	RAL 7021	2089.55 mm	Slide Mount

Table 2/2

Katalognummer	Förpackningsenhet
27230-172	Par
27230-173	Par
27230-174	Par
27230-175	Par
27230-176	Par
27230-177	Par
27230-178	Par
27230-179	Par

Katalognummer	Förpackningsenhet
27230-180	Par
27230-181	Par

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE