

Rebar Grounding Clamp, Parallel

Power Utilities



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Universal use for rebar, rods or pipes

Lay-in feature cuts installation time

Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws


Approved for direct burial in earth and concrete

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Jordstångens diameter, faktisk (Ø)	Vattenrörens storlek (Ø)	Armeringsstorlek, metrisk
EK16	710355	12.7 – 25.4 mm	12.7 – 25.4 mm	12 – 25 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE