


Stamped Bonding Plate

Power Utilities



DESIGN

Stamped bonding plate suitable for structural steel applications

Listed to UL® 96

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Ledarstorlek, UL	Kontaktyta	Höjd (H)	Bredd (W)	Hålstorlek 1 (HS1)	Hålstorlek 2 (HS2)
LPA540	Klass 1 - klass 2 (4/0 max.)	51.600 cm ² Min	31.75 mm	107.950 mm	5.1 mm	7.9 mm


Table 2/2

Katalognummer	Enhetens vikt
LPA540	0.088 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Stainless steel separator included with LPC540A for bi-metallic applications.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE