

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

Power Utilities



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Ledartjocklek	Ledarebredd	Höjd (H)	Bredd (W)	A.
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B.	Enhetens vikt
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE