

Varistar CP Base/Plinth

Energiföretag

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

FUNKTIONER

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Färg	Color Code	Djup	Ytbeläggning
24630-034	100 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	600 mm	Pulverlackerad
24630-035	100 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlackerad
24630-064	100 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlackerad
24630-065	100 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlackerad
24630-036	200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlackerad
24630-037	200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlackerad
24630-066	200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlackerad
24630-067	200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Material	Product Type	Typ
---------------	----------	--------------	-----

24630-034	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-035	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-064	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-065	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-036	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-037	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-066	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-067	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE