

Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame

Power Utilities

Varistar: Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).

DESIGN

Open at front (no door)

19" panel mounts integrated into decoration frame

Rear door with single point locking, side panels with quick release fastener

Static load-carrying capacity 400 kg (mounted at decoration frame)

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Ramfärg	Bredd	Ramens färgkod	Beklädnadsmaterial
10630-034	38 U	1800 mm	Svart grå	600 mm	RAL 7021	Stål
10630-033	38 U	1800 mm	Svart grå	600 mm	RAL 7021	Stål
10630-035	42 U	2000 mm	Svart grå	600 mm	RAL 7021	Stål
10630-036	42 U	2000 mm	Svart grå	600 mm	RAL 7021	Stål

Table 2/3

Katalognummer	Djup	Beklädnad färg	Färgkod för beklädnad	Överensstämmer med.	Rammaterial	Produkttyp
---------------	------	----------------	-----------------------	---------------------	-------------	------------

10630-034	800 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Stål	Skåp
10630-033	600 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Stål	Skåp
10630-035	600 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Stål	Skåp
10630-036	800 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Stål	Skåp

Table 3/3

Katalognummer	Statisk belastning
10630-034	400 kgf
10630-033	400 kgf
10630-035	400 kgf
10630-036	400 kgf

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Lever handle can be added to rear door.

Further dimensions and version available on ServicePlus EMC. Please order base/plinth separately. For assembly of shelves and slide rails another pair of panel/slide mounts is necessary.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE