

Varistar CP Mobile Base/Plinth

Energiföretag

Mobile base/plinth to make a cabinet mobile.

FUNKTIONER

Covers, St, 1.5 mm

Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg

Support, St, 3 mm

Color RAL 7021

Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Färg	Color Code	Product Type	Typ
21630-655	600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-656	600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-657	600 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-658	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-661	800 mm	600 mm			Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-662	800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile
21630-663	800 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile

Katalognummer	Bredd	Djup	Färg	Color Code	Product Type	Typ
21630-664	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Cabinet/Rack Base	Base Plinth, Mobile

Table 2/2

Katalognummer	Fungerar med
21630-655	Varistar CP
21630-656	Varistar CP
21630-657	Varistar CP
21630-658	Varistar CP
21630-661	Varistar CP
21630-662	Varistar CP
21630-663	Varistar CP
21630-664	Varistar CP

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE