

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

DESIGN

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Färg	Färgkod	Överensstämmer med.
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Färg	Färgkod	Överensstämmer med.
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	Svart grå	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Table 2/2

Katalognummer	Låstyp	Material	Produkttyp	Skyddsklass	Typ	Fungerar med.
21630-760	4-punktslåsning	Stål	Skåpdörr	IP55	Ståldörr, slät	Varistar CP
21630-761	4-punktslåsning	Stål	Skåpdörr	IP55	Ståldörr, slät	Varistar CP
21630-762	4-punktslåsning	Stål	Skåpdörr	IP55	Ståldörr, slät	Varistar CP
21630-763	4-punktslåsning	Stål	Skåpdörr	IP55	Ståldörr, slät	Varistar CP
21630-764	4-punktslåsning	Stål	Skåpdörr	IP55	Ståldörr, slät	Varistar CP
21630-765	4-punktslåsning	Stål	Skåpdörr	IP55	Ståldörr, slät	Varistar CP
21630-766	5-punktslåsning	Stål	Skåpdörr	IP55	Ståldörr, slät	Varistar CP
21630-767	5-punktslåsning	Stål	Skåpdörr	IP55	Ståldörr, slät	Varistar CP

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE