

Varistar CP Steel Door, Glazed With 3-Point Locking, Shortened

Energiföretag

Shortened door available for IP20, IP55 applications.

FUNKTIONER

Glazed door

Height of connection plate 400mm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rack Height	Höjd	Bredd	Färg	Color Code	Locking Type
21630-342	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-343	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-344	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-345	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-346	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-347	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2

Katalognummer	Product Type	Protection Rating
21630-342	Cabinet Door	IP20

Katalognummer	Product Type	Protection Rating
21630-343	Cabinet Door	IP20
21630-344	Cabinet Door	IP20
21630-345	Cabinet Door	IP20
21630-346	Cabinet Door	IP20
21630-347	Cabinet Door	IP20

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE