

Skyddsslang för parallella värmekablar



nVent RAYCHEM CCON25-serien är skyddsslang för ytterligare mekaniskt skydd vid användning av kopplingsdosor monterad vid sidan av röret.

FUNKTIONER

Enkel och snabb installation.

Finns i olika material för olika temperaturer

Utmärkt mekaniskt skydd

Pålitlig med lång livslängd: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Kabel typ: För parallella värmekablar

Utomhus installation: Ja

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Material	Ytterdiameter	Drifttemperatur
1244-003280	CCON25-CMT-25M	8939212	Modified Polyamide	28.5 mm	-40 to 135 °C
1244-003281	CCON25-CMT-2M	8939211	Modified Polyamide	28.5 mm	-40 to 135 °C
1244-003474	CCON25-CMT/HT-1.67/0.33M		Modified Polyamide	28.8 mm	-40 to 135 °C
1244-003284	CCON25-CHT-2M		PFA	28.8 mm	-200 to 260 °C
1244-003283	CCON25-CHT-25M		PFA	28.8 mm	-200 to 260 °C

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT