

Anslutningssats, kallapplicerad

nVent RAYCHEM C25-100 är en kallansluten tätning för spänningsanslutning av alla nVent RAYCHEM självbegränsande och effektbegränsande värmekablar.



FUNKTIONER

Enkel och snabb installation.

Kallapplicerad: tätning med icke-härdande tätningsmedel; ingen varmluftspistol eller tillstånd för heta arbeten behövs

En komponent för alla nVent RAYCHEM parallella industrivärmekablar

Förenklad design i Ex-klassade områden, integrerad del av systemgodkännande

Pålitlig med lång livslängd: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Modell	Anslutningstyp	Gängstorlek	Max exponeringstemperatur
263012-000	C25-100	8939112	Anslutning till kopplingsdosa	kallapplicerad	M25	110 °C

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT