

Connection Kit for PI Heaters, Heat Shrink, Non-ATEX



nVent RAYCHEM CS20-2.5-PI-NH är ett värmekrympbart polymerkit för anslutning och uppsägning av polymerisolerade (PI)-seriens resistansvärmekablar till kalla ledare. Kitet är avsett för användning med kopplingsdosor med M20-ingångar och gör det möjligt att avsluta kretsar upp till 25 A. Kitet innehåller alla material för värmekabel och kall ledningsanslutning, samt genomförare för att avsluta den kalla ledningen i kopplingsdosan.

FUNKTIONER

Ej Ex-klassad krympslangvariant

Låg profil och komplett uppsättning: lämplig för skarvning under isoleringen och anslutningen i kopplingsdosan

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Anslutningstyp	Modell	Spänning	Märkström	Max kallkabelstorlek
1244-000585	CS20-2.5-PI-NH	Krympslang	Värmekabel/ anslutningskabel	750 V max	25 A	2.5 mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Områdes-klassificering	Max drifttemperatur
1244-000585	CS20-2.5-PI-NH	Ej Ex-klassad	205 °C

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT