

EM2-XR självbegränsande värmekabel för mark



nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR är en robust och tålig självbegränsande värmekabel som används för att förhindra snö och isbildning på körramper, lastkajer, trappor och gångvägar. Uteffekt 90 W/m vid 0 °C.

FUNKTIONER

Enkel att projektera

Robust och enkel installation: kabeln är extra robust för att undvika skador under installationen, anpassningsbar till önskad längd

Driftsäker: ingen överhettning, avancerad energibesparande reglering

Pålitlig med lång livslängd: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Matningsspänning	Nominal Power Output @ 0°C, 230V	Ytermantels material	Max kretslängd
449561-000	EM2-XR	8936151	208 – 277 V	90 W/m	Modifierad polyolefin	85 m

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Färg	Nominell bredd	Nominell tjocklek	Typ av jordning
449561-000	EM2-XR	8936151	Orange	18.9 mm	9.5 mm	Fläta

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Lägsta installationstemperatur
---------------	-------------	----------	--------------------------------

449561-000	EM2-XR	8936151	-18 °C
------------	--------	---------	--------

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT