

Ersättningsmodul för Elexant 4010i reglermodul

nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD är en ersättningsmodul för Elexant 4010i kontroller för värmekabel.

FUNKTIONER

Enkel att installera.

Pålitlig med lång livslängd: 2 year product warranty available

SPECIFIKATIONER

Strömlarm:	0,1 – 100 A
Autocykel:	1 – 750 t
Jordfelslarm:	10 – 500 mA
Ethernet:	10/100 Base-T
Max ledararea inkommande::	16,8 mm ²
Max utgående ledararea för värmekabel:	16,8 mm ²
Reglering maxström:	32A @ 40°C, De-Rated to 24A @ 50°C and Further De-Rated to 16A @ 60°C
Max ledararea för jordplint:	33,6 mm ²
Spänningslarm:	80 – 300 V
Reglering maxspänning:	277 VAC Nominal, 50/60Hz
Relativ luftfuktighet:	0% to 90%, Noncondensating
Kommunikationsprotokoll:	Modbus RTU; Modbus/TCP; DHCP
Typ av reglerrelä:	Double-Pole, Solid-State; Double-Pole, Mechanical
Kommunikation:	RS-485; Ethernet
Regleringsalternativ:	On/Off, Proportional, PASC, Always On, Always Off
RS-485 kabeltyp:	One 2-Wire, Shielded Twisted Pair
Temperaturområde:	–200 till 700 °C
Temperaturlarm:	–200 till 700 °C
Drifttemperatur:	–40 till 60 °C

Katalognummer	Artikelnamn
10380-016	4010i-MOD-IS
10380-015	4010i-MOD

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT