

# Elexant 5010i fältmonterad kontroll



nVent RAYCHEM Elexant 5010i är en temperaturkontroller för värmekabel och montering i fält. Den har lokal reglering och central övervakning. Används för enfaskretsar upp till 25 A och lämpliga för EX-klassade områden. Elexant 5010i-LIM är försedd med en integrerad, digitalt temperaturbegränsare (SIL 2-enhet).

## FUNKTIONER

Enkel att installera, programmera och använda

Remote configuration and monitoring through the user interfaces TOUCH 1500 and NGC-UIT3, or via the nVent RAYCHEM Supervisor software

Lokal övervakning och konfiguration med hjälp av trådlösa surfplattan via Bluetooth

Stort urval av reglerings-, övervaknings- och larmfunktioner

Automatisk systemkontroll, minskar risken för oväntade och dyrbara stillestånd för viktiga processledningar

Larmrelä, RS-485 Modbus-kommunikation

## SPECIFIKATIONER

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Märkström:</b>        | 25 A             |
| <b>Spänning:</b>         | 100 – 250 V      |
| <b>Höjd:</b>             | 120 mm           |
| <b>Bredd:</b>            | 220 mm           |
| <b>Temperaturområde:</b> | –200 till 700 °C |
| <b>Drifttemperatur:</b>  | –50 till 60 °C   |

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnamn             | Inklusive temperaturbegränsare |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| 2000002369    | Elexant 5010i-LIM (EAC) | Ja                             |
| 2000002133    | Elexant 5010i-LIM       | Ja                             |

| Katalognummer | Artikelnamn         | Inklusive temperaturbegränsare |
|---------------|---------------------|--------------------------------|
| 2000002132    | Elexant 5010i       | Nej                            |
| 2000002370    | Elexant 5010i (EAC) | Nej                            |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### Nordamerika

Tel +1.800.545.6258  
Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688  
Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Latinamerika

Tel +1.713.868.4800  
Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**