

ETL självbegränsande värmekabel



nVent RAYCHEM ETL självbegränsande värmekabel ger energieffektivt frostskydd av rör. R-ETL-A/B är lämplig för på- eller inuit-rör-tillämpningar, R-ETL(-A/B)-CR endast för på rör. Kablarna finns tillgängliga i två olika uteffekter (10 och 16 W/m vid 5 °C på metallrör), tillsammans med ett brett sortiment av tillbehör.

FUNKTIONER

Enkel projektering. Med hölje av fluoropolymer för användning även inuti vattenrör, Dricksvattengodkänd.

Enkla att installera: liten diameter, anpassningsbar till önskad längd, metermärkt

Energieffektiv och säker: självbegränsande kabel, energibesparande reglering, ingen risk för överhettning

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Table 1/4

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Matningsspänning	Nominal Power Output, In-Pipe @ 230V	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Max kretslängd
924269-000	R-ETL-A	8946000	220 – 240 V	16 W/m	10 W/m	100 m

Table 2/4

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Max Circuit Length, In-Pipe	Färg	Nominell bredd	Nominell tjocklek
924269-000	R-ETL-A	8946000	60 m	Svart	8.5 mm	5.8 mm

Table 3/4

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Typ av jordning	Lägsta installationstemperatur	Ledarmaterial	Max Continuous Exposure Temperature, Power Off

924269-000	R-ETL-A	8946000	Fläta	-20 °C	Nickelpläterad koppar	65 °C
------------	---------	---------	-------	--------	--------------------------	-------

Table 4/4

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Min böjningsradie
924269-000	R-ETL-A	8946000	10 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Maximum circuit lengths are based on 230 VAC supply and C-Type characteristic circuit protection devices, switch-on at 5 °C.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT