

ETS-05 elektronisk termostat



nVent RAYCHEM ETS-05 är en elektronisk termostats med anslutningsgivare för Ex-områden med noggrann temperaturreglering för värmekablar. ETS-05 är tillgänglig som en omgivande avkänningstermostats och som en termostats med rörgivare. ETS-05-L är justerbar till 199 °C, ETS-05-H upp till 499 °C. ETS-05 har en LED som visar status för termostats, värmekabel och givare. ETS-05 är tillgänglig med ett larmrelä för fjärrövervakning.

FUNKTIONER

Enkel att installera och använda

Temperaturinställningen sker med hjälp av vridomkopplare inuti kapslingen

PT100 givare försedd med 2 m kabel

Finns med jordplatta

Tillvald larmrelä

SPECIFIKATIONER

Termostattyp: Elektronisk termostats

Material: Glasfiberförstärkt polymer

Kapslingsklass: IP66

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Temperaturområde	Max mätområde	Höjd	Bredd
1244-014367	ETS-05-L2-E	8581717	0 – 199 °C	260 °C	90 mm	120 mm
1244-014368	ETS-05-H2-E	8581718	0 – 499 °C	585 °C	90 mm	120 mm
1244-017508	ETS-05-L2-EP		0 – 199 °C	260 °C	90 mm	120 mm
1244-017509	ETS-05-H2-EP		0 – 499 °C	585 °C	90 mm	120 mm

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Temperaturområde	Maxmätområde	Höjd	Bredd
1244-022311	ETS-05-A2-E		0 – 49 °C	260 °C	90 mm	120 mm
1244-022663	ETS-05-A2-E-A		0 – 49 °C	260 °C	150 mm	120 mm
1244-022669	ETS-05-L2-EP-A		0 – 199 °C	260 °C	150 mm	120 mm
1244-022670	ETS-05-H2-EP-A		0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm
1244-022680	ETS-05-H2R-EP-A		0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm
1244-022675	ETS-05-H2R-E-A		0 – 499 °C	585 °C	150 mm	120 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Djup	Jordplatta ingår	Larmrelä
1244-014367	ETS-05-L2-E	8581717	120 mm	Nej	Nej
1244-014368	ETS-05-H2-E	8581718	120 mm	Nej	Nej
1244-017508	ETS-05-L2-EP		120 mm	Ja	Nej
1244-017509	ETS-05-H2-EP		120 mm	Ja	Nej
1244-022311	ETS-05-A2-E		120 mm	Nej	Nej
1244-022663	ETS-05-A2-E-A		120 mm	Nej	Ja
1244-022669	ETS-05-L2-EP-A		120 mm	Ja	Ja
1244-022670	ETS-05-H2-EP-A		120 mm	Ja	Ja
1244-022680	ETS-05-H2R-EP-A		120 mm	Ja	Ja
1244-022675	ETS-05-H2R-E-A		120 mm	Nej	Ja

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT