

ETL FrostGuard – självbegränsande värmekabel i färdiga längder med stickpropp



nVent RAYCHEM ETL FrostGuard består av färdiga längder med ETL självbegränsande värmekabel, med påmonterad anslutningskabel och stickpropp. En enkel och mycket flexibel lösning för frostskydd av rör.

FUNKTIONER

Enkel att projektera: kit format, available in 17 sizes

Enkla att installera: Tunn och flexibel värmekabel, med påmonterad anslutningskabel och stickpropp. Idealisk för frostskydd av mindre rörsystem, kortare ledningar, vattenhoar, byggbodar och andra tillfälliga anläggningar.

Energieffektiv och säker: självbegränsande värmekabel, ingen risk för överhettning, även om kabeln överlappas eller ligger ihop.

Pålitlig med lång livslängd: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Kalkkabel längd:	2 m
Nominell höjd:	5,8 mm
Nominell bredd:	8,5 mm
Nominal Power Output @ 5°C, 230V:	10 W/m
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	65 °C
Nominell spänning:	230 V
Lägsta installationstemperatur:	-5 °C
Färg:	Svart
Typ av jordning:	Fläta
Ytermantelns material:	Fluoropolymer
Värmekabel teknologi:	Självbegränsande

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Nominal Power Output, In-Pipe @ 230V	Längd
1244-022826	FROSTGUARD-30M	8946127	16 W/m	30 m
1244-022827	FROSTGUARD-35M	8946129	16 W/m	35 m
1244-022828	FROSTGUARD-40M	8946131	16 W/m	40 m
1244-022829	FROSTGUARD-50M	8946133	16 W/m	50 m
1244-022830	FROSTGUARD-60M	8946135	16 W/m	60 m
1244-022831	FROSTGUARD-80M	8946137		80 m
1244-022832	FROSTGUARD-100M	8946139		100 m
107442-000	FROSTGUARD-22M	8946122	16 W/m	22 m
108722-000	FROSTGUARD-13M	8946113	16 W/m	13 m
468683-000	FROSTGUARD-19M	8946119	16 W/m	19 m
493074-000	FROSTGUARD-8M	8946108	16 W/m	8 m
524628-000	FROSTGUARD-4M	8946104	16 W/m	4 m
641438-000	FROSTGUARD-10M	8946110	16 W/m	10 m
768868-000	FROSTGUARD-25M	8946125	16 W/m	25 m
845612-000	FROSTGUARD-6M	8946106	16 W/m	6 m
924248-000	FROSTGUARD-16M	8946116	16 W/m	16 m
928206-000	FROSTGUARD-2M	8946102	16 W/m	2 m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

ETL FrostGuard kan även förläggas invändigt i vattenledningar. Dricksvattengodkänd. Vid förläggning invändigt i vattenrör monteras ETL FrostGuard med en vattentät genomföring från nVent RAYCHEM.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM **PYROTENAX** **TRACER** **NUHEAT**