

GM-TA



nVent RAYCHEM GM-TA är en elektronisk termostats för avisningsapplikationer för små tak, hängrännor upp till 30 m. Finns med kopplingsdosa för utomhusbruk (GM-TA-OUTDOOR-BOX) och extra omgivningsgivare (GM-TA-AS).

FUNKTIONER

Enkel installation: DIN-skena för montering i kapsling

Energieffektiv och säker: reglering via omgivningstemperatur, dubbla temperaturinställningar, min och max.

Robust och säker: justerbar eftergångstid

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnamn	Matningsspänning	Utgångsrelä	Larmrelä	Plintstorlek	Hysteresis/kopplingsdifferens
1244-017783	GM-TA	207 – 253 V	16 A @ 230 VAC	Switch-Over Kontakt, Potential-Fri, max 8 A @ 230 VAC	2.5 mm ²	+/-1K

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnamn	Inställningsområde	Adjustment Range, Frost Protection	Material	Montering	Kapslingsklass
1244-017783	GM-TA	-25 to -5 °C	0 – 6 °C	ABS	DIN-skena	IP20

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnamn	Omgivnings- temperatur	Typ av givare	Givarkabel diameter
1244-017783	GM-TA	-25 to 40 °C	NTC, 2KΩ @ 25°C	4 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT