

GREEN LEAF programmerbar designtermostat



nVent RAYCHEM GREEN LEAF är en modern designtermostat för montage i standard 65 mm väggdosa. Termostaten är programmerbar med veckoprogram för energieffektiv reglering av golvvärmesystem. Den kan arbeta med tre olika reglerlägen; med golvgivare, rumsgivare eller en kombination av rumsgivare med golvtemperaturbegränsning. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550). RAYCHEM GREEN LEAF is a modern design 'wall flush mounted' programmable thermostat for electrical floor heating. Den kan arbeta med tre olika reglerlägen; med golvgivare, rumsgivare eller en kombination av rumsgivare med golvtemperaturbegränsning. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

FUNKTIONER

Enkel att installera och använda: smart inställningsknapp med multifunktion: enkel programmering av energisparprogram med möjlighet att gruppera dagar

Flexibel reglering: editable pre-set program; 7 day with 4 timer events; different temperatures possible for each timer event; timer or constant temperature function

Optimum heat management, with 2 sensors: rums- eller golvgivare

Pålitlig med lång livslängd: 12 to 20 year total care warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Table 1/5

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Strömförsörjning	Justerbar kopplingsdifferens	Regleringstyp	Max belastning
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	8580248	230 V	Nej	På/Av	13 A

Table 2/5

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Max spänning	Märkström	Givartyp	Fjärrstyrning

1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	8580248	230 V	13 A	Resistance Sensor	Nej
-------------	-----------------	---------	-------	------	-------------------	-----

Table 3/5

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Power Consumption, Standby	Kapslingsklass	RAL-nummer	IFTTT-stöd finns
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	8580248	3 W	IP21	9005	Nej

Table 4/5

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Klocktyp	Klockmodell	Sjävlärning	Höjd
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	8580248	Day Clock	Digital	Ja	86.3 mm

Table 5/5

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Bredd	Djup
1244-017312	R-GREEN-LEAF-EU	8580248	86.3 mm	41 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT