

IceStop GM-2X självbegränsande värmekabel i färdiga längder



nVent RAYCHEM IceStop GM-2X självbegränsande värmekabel håller hängrännor och stuprör fria från is och snö. Sortiment av olika längder, alla med 8 meter påmonterad anslutningskabel. Uteffekten är 36 W/m vid 0 °C i is och vatten, 18 W/m vid 0 °C i luft.

FUNKTIONER

Enkel att projektera

Lätt att installera, i paket med färdiga längder: 5 - 30 m, each with 8 m power cable, GM-RAKE fixing bracket and RayClick end seal

Driftsäker: Kompletteras med energibesparande reglering för bästa funktion

Pålitlig med lång livslängd: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Nominell höjd:	6 mm
Kalkabellängd:	8 m
Nominell bredd:	14 mm
Nominal Power Output, In Air @ 0°C, 230V:	18 W/m
Nominal Power Output, In Ice Water @ 0°C, 230V:	36 W/m
Max Continuous Exposure Temperature, Power On:	65 °C
Max Intermittent Exposure Temperature, Power On:	85 °C
Nominell kabelvikt:	120 g/m
Matningsspänning:	220 – 240 V
Max antal timmar för intermittant exponering:	800 h
Lägsta installationstemperatur:	-18 °C
Färg:	Svart
Typ av jordning:	Fläta
Yttermantels material:	Modifierad polyolefin
Värmekabel teknologi:	Självbegränsande

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Längd
106160-000	GM-2X-SA-8	8946301	8 m
159067-000	GM-2X-SA-12	8946302	12 m
191808-000	GM-2X-SA-5	8946300	5 m
650854-000	GM-2X-SA-16	8946303	16 m
838627-000	GM-2X-SA-25	8946305	25 m
925956-000	GM-2X-SA-30	8946306	30 m
973923-000	GM-2X-SA-20	8946304	20 m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT