

IceStop självbegränsande värmekabel



nVent RAYCHEM IceStop självbegränsande värmekabel för frostskydd av hängrännor och stuprör. Uteffekten är 36 W/m vid 0 °C i is och vatten, 18 W/m vid 0 °C i luft.

FUNKTIONER

Enkel att projektera

Enkla att installera: anpassningsbar till önskad längd, metermärkt, smarta RayClic-snabbanslutningar

Driftsäker: Kompletteras med energibesparande reglering för bästa funktion

Pålitlig med lång livslängd: 10 year extended product warranty available, maintenance free

GM-2XT (för bitumentak)

SPECIFIKATIONER

Nominell tjocklek:	6 mm
Nominell bredd:	14 mm
Nominell kabelvikt:	130 g/m
Matningsspänning:	208 – 240 V
Lägsta installationstemperatur:	-18 °C
Färg:	Svart
Typ av jordning:	Fläta
Ledarmaterial:	Nickelpläterad koppar

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Nominal Power Output, In Air @ 0°C, 230V	Nominal Power Output, In Ice Water @ 0°C, 230V	Ytermantels material
446105-000	GM-2X	8936150	18 W/m	36 W/m	Modifierad polyolefin

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Nominal Power Output, In Air @ 0°C, 230V	Nominal Power Output, In Ice Water @ 0°C,230V	Yttermantels material
092961-000	GM-2XT	8936153	18 W/m	36 W/m	Fluorpolymer

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT