


Lågprofilskarv



nVent RAYCHEM S-150 är en kallapplicerad skarv med låg profil för värmekabel i och utanför Ex-klassade områden. Inkluderar kallapplicerad ändtätning.

FUNKTIONER

Snabb och enkel att installera

Kallapplicerad: varken varmluftspistol eller tillstånd för heta arbeten krävs, kan återanvändas

Tålig: resistent mot slag, hög temperatur, kemikalier och UV-strålning

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Modell	Anslutningstyp	Voltage Rating for FM, CSA	Märkspänning för PTB
497537-000	S-150	8939139	Heating Cable/Heating Cable	kallapplicerad	277 V	254 V

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Current Rating for FM, CSA	Märkström för PTB	Max exponerings-temperatur	Under isolering
497537-000	S-150	8939139	50 A	40 A	215 °C	Ja

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplisering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT