


Metal Connection Kit, Cold-Applied



nVent RAYCHEM C25-100-METAL och C3/4-100-METALL är kallapplicerade anslutningssatser för att ansluta alla nVent RAYCHEM självbegränsande och effektbegränsande industriella parallella värmekablar till en kopplingsdosa av metall eller plast med intern jordplatta. C25-100-METALL för M25 inmatningar, C3/4-100-METALL: för 3/4" NPT-ingångar.

FUNKTIONER

Enkel och snabb installation.

Kallapplicerad: tätning med icke-härdande tätningsmedel; ingen varmluftspistol eller tillstånd för heta arbeten behövs

En komponent för alla nVent RAYCHEM parallella industrivärmekablar

Förenklad design i Ex-klassade områden, integrerad del av systemgodkännande

Pålitlig med lång livslängd: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Max exponerings-temperatur:	180 °C
Anslutningstyp:	kallapplicerad
Modell:	Anslutning till kopplingsdosa

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Gängstorlek
1244-001350	C3/4-100-METAL-NP	3/4"
440588-000	C3/4-100-METAL	3/4"
875016-000	C25-100-METAL	M25 x 1.5
1244-002296	C25-100-METAL-NP	M25 x 1.5

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT