


Putsnät

nVent RAYCHEM U-ACC-MM-XX är ett galvaniserat metallnät. Finns i två storlekar, 10 m (U-ACC-MM-10) och 25 m (U-ACC-MM-25).



FUNKTIONER

Enkel installation: enkel att rulla ut

SPECIFIKATIONER

Rutstorlek:	10 mm
Ytbeläggning:	Galvaniserad
Material:	Metall

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Längd	Bredd
476660-000	U-ACC-MM-10	8949529	10 m	1 m
726604-000	U-ACC-MM-25	8949530	25 m	1 m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT