

Modulär skarvkabel, genomskinlig, metallanslutningar

nVent RAYCHEM TraceTek TT-MJC-XX är ett utbud av kablar för bygling med metallkontakter, tillgängliga i olika fasta längder.

FUNKTIONER

Installeras enkelt och smidigt, modulär

Enkel projektering

SPECIFIKATIONER

Ledarantal:	4
Ytterdiameter:	4,2 mm
Ledardimension:	18 AWG
Ledaridentifiering:	Färg
Ledarmaterial:	Koppar
Yttre mantelmateriäl:	ECTFE
Isoleringsmaterial:	Fluorerad etylpropylen (FEP)
Kontaktmaterial:	Metall

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Längd	Färg
013247-000	TT-MJC-1M/3FT-MC	1 m	Transparent mantel
057111-000	TT-MJC-15M/50FT-MC	15 m	Transparent mantel
078783-000	TT-MJC-3M/10FT-MC	3 m	Transparent mantel
169643-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC	7.5 m	Transparent mantel
935637-000	TT-MJC-30M/100FT-MC	30 m	Transparent mantel
664356-000	TT-MJC-30M/100FT-MC-BLK	30 m	Svart

Katalognummer	Artikelnamn	Längd	Färg
678452-000	TT-MJC-15M/50FT-MC-BLK	15 m	Svart
693994-000	TT-MJC-7.5M/25FT-MC-BLK	7.5 m	Svart
709898-000	TT-MJC-3M/10FT-MC-BLK	3 m	Svart
726164-000	TT-MJC-1M/3FT-MC-BLK	1 m	Svart

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT