

Kopplingslåda



nVent RAYCHEM JBU-100 är en modulär kopplingsdosa som används för att ansluta ström till upp till tre nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV eller VPL industriella parallella värmekablar. Erbjuds i två versioner, anpassade för lokala installationsmetoder. Alla dosor finns också med LED för spänningsindikering.

FUNKTIONER

Enkla och snabba att installera, rymliga dosor med frontåtkomst, fasta lockskruvar och robusta plintar av fjädertyp för säker installation

Del av ett modulärt komponentsystem som ger maximal flexibilitet

Ett sortiment för alla nVent RAYCHEM-industri värmekablar

Förenklad design i Ex-klassade områden, integrerad del av systemgodkännande

Kallapplicerad: tätning med icke-härdande tätningsmedel; ingen varmluftspistol eller tillstånd för heta arbeten behövs

Pålitlig med lång livslängd: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

För Ex-zon gas:	1, 2
Antal ingångar:	4
Antal anslutningsplintar:	6
Max ledararea:	10 mm ²
För Ex-zon damm:	21, 22
Ingångstyp:	Kabel
Material:	Glasfiberförstärkt polymer
Områdes-klassificering:	Non-Hazardous; Hazardous
Kapslingsklass:	IP66
Lock fastsättning:	Skruvad
Montering:	Väggmonterad/monterad på dosfäste
Halogenfri:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Omgivnings-temperatur	Höjd	Djup	Bredd
051976-000	JBU-100-E	8939182	-55 to 56 °C	160 mm	90 mm	160 mm
069262-000	JBU-100-L-E	8939189	-40 to 40 °C	160 mm	90 mm	160 mm
113974-000	JBU-100-L-EP		-40 to 40 °C	160 mm	90 mm	160 mm
243948-000	JBU-100-EP		-55 to 56 °C	160 mm	90 mm	160 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	LED-indikering ingår	Jordplatta ingår	Under isolering
051976-000	JBU-100-E	8939182	Nej	Nej	Nej
069262-000	JBU-100-L-E	8939189	Ja	Nej	Nej
113974-000	JBU-100-L-EP		Ja	Ja	Nej
243948-000	JBU-100-EP		Nej	Ja	Nej

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Lokala variationer kan finnas med begränsade godkännande och andra artikelnummer. Kontakta din lokala säljrepresentant.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT