

MONI-PT100-4/20MA Givarmontering för Ex-klassade områden



nVent RAYCHEM MONI-PT100-4/20MA är en PT100-givare ansluten till en 4–20 mA-sändare som är inbyggd i en svart glasfiberförstärkt polyesterkopplingsdosa. Lämplig för Ex-klassade områden.

FUNKTIONER

Enkel installation: inbyggd i en svart kopplingsdosa av glasfiberförstärkt polyester med blå M20-kabelgenomföring

Temperaturintervall: -50 °C to +250 °C

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Kapslingsmaterial	Montering	Max mätområde	Drifttemperatur	Monterad kabel till givare
704058-000	PT100-4/20MA	Glass Fibre Reinforced Polyester	Bracket	250 °C	-20 to 55 °C	Ja

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Kabellängd	Sensortopp diameter
704058-000	PT100-4/20MA	2 m	3 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT