

Anslutningsdosa för flera värmekablar



nVent RAYCHEM JBM-100 är en modulär kopplingsdosa som används för att ansluta ström till upp till tre nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV eller VPL industriella parallella värmekablar och integrerar funktionerna för både anslutningssatser och isoleringsingångar. De finns i två versioner, anpassade för lokala installationsmetoder och finns även med en spänningsindikator. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A.

FUNKTIONER

Enkla och snabba att installera, rymliga dosor med frontåtkomst, fasta lockskruvar och robusta plintar av fjädertyp för säker installation

Del av ett modulärt komponentsystem som ger maximal flexibilitet

Ett sortiment för alla nVent RAYCHEM-industri värmekablar

Förenklad design i Ex-klassade områden, integrerad del av systemgodkännande

Kallaplicerad: tätning med icke-härdande tätningsmedel; ingen varmluftspistol eller tillstånd för heta arbeten behövs

Pålitlig med lång livslängd: 10 year extended product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

För Ex-zon gas:	1, 2
Antal ingångar:	2
Antal anslutningsplintar:	6
Max ledararea:	10 mm ²
För Ex-zon damm:	21, 22
Anslutningstyp:	kallaplicerad
Material:	Glasfiberförstärkt polymer
Områdes-klassificering:	Non-Hazardous; Hazardous
Kapslingsklass:	IP66
Kabelingång:	M25
Förpräglande ingångar:	Nej
Montering:	På rör
Lock fastsättning:	Skruvad
Halogenfri:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Omgivnings-temperatur	Höjd	Bredd	Djup
300273-000	JBM-100-L-EP		-40 to 40 °C	240 mm	220 mm	90 mm
395855-000	JBM-100-L-E	8939188	-40 to 40 °C	240 mm	220 mm	90 mm
831519-000	JBM-100-E	8939181	-55 to 56 °C	240 mm	220 mm	90 mm
986415-000	JBM-100-EP		-55 to 56 °C	240 mm	220 mm	90 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	LED-indikering ingår	Jordplatta ingår	modulär	Under isolering
300273-000	JBM-100-L-EP		Ja	Ja	Nej	Nej
395855-000	JBM-100-L-E	8939188	Ja	Nej	Nej	Nej
831519-000	JBM-100-E	8939181	Nej	Nej	Nej	Nej
986415-000	JBM-100-EP		Nej	Ja	Nej	Nej

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Lokala variationer kan finnas med begränsade godkännande och andra artikelnummer. Kontakta din lokala säljrepresentant.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT