

NGC-30-serien, regleringsplatta



nVent RAYCHEM NGC-30-serien – Reglerkortet består av kortmonterade moduler som tar in temperatursingaler (PT100), styr och larmar för upptill fem värmekabelkretsar. Finns med antingen elektromekaniska (NGC-30-CRM) eller halvledare reläer (NGC-30-CRMS).

FUNKTIONER

Enkel installation

Monterad i NGC-30-skåp inuti kortrack

SPECIFIKATIONER

Märkström:	0,4 A
Spänning:	12 V
Höjd:	89,9 mm
Bredd:	248 mm
Typ av spänning:	DC

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Typ av reglerrelä
10720-009	NGC-30-CRMS-E	Solid State
10720-001	NGC-30-CRM	Electromechanical
10720-004	NGC-30-CRMS	Solid State

Katalognummer	Artikelnamn	Typ av reglerrelä
10720-008	NGC-30-CRM-E	Electromechanical

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
 Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
 Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
 Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT