

NGC-30 Series, MONI-RMC Remote Base Module



nVent RAYCHEM regleringsmoduler (RMC) för värmekabelkretsar reglerade av nVent RAYCHEM NGC operatörspanel (NGC-UIT). RMC-enheter är modulära och kan konfigureras med 2 till 40 reläutgångar. En enkel nVent RAYCHEM NGC-30-UIT kan kommunicera med upp till 10 RMC via en enkel, tvinnad tvåledar-RS-485-kabel för att ge distribuerad kontroll av upp till 260 värmekabelkretsar.

FUNKTIONER

2 digital inputs per DI module

2 relay outputs per RO module

Up to 20 DI and 20 RO modules per RMC-Base module

Varje basmodul har sin egen modbus-adress

SPECIFIKATIONER

Montering: DIN-skena

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnamn	Höjd	Bredd	Djup
920455-000	RMC-2RO	100 mm	12 mm	100 mm
062367-000	RMC-2DI	100 mm	12 mm	80 mm
309735-000	RMC-BASE	100 mm	80 mm	100 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT