

NGC-40-serien, kommunikationsmodul



nVent RAYCHEM NGC-40 serie – Kommunikationsmodul är gränssnittet mellan panelens interna CAN-baserade nätverk och överordnade enheter. Flera kommunikationsportar stöds, vilket tillåter seriella och Ethernet-anslutningar att användas med externa enheter: De har två RS-485-portar, en RS-232-port och ett 10/100 Base-T Ethernet-nätverk med programmerbara kommunikationsparametrar. Högst 80 NGC-40-moduler, en kombination av HTC, HTC3 eller in-/utmatningsmoduler kan anslutas till en NGC-40-BRIDGE-modul.

FUNKTIONER

Gränssnittet mellan NGC-40-systemet och alla överordnade enheter

Används även för att kommunicera med andra HTC-moduler i NGC-40-systemet

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Spänning	Typ av spänning	Drifttemperatur	Supporting Protocol, CAN	Antal moduler
10730-002	NGC-40-BRIDGE	24 V	DC	-40 to 65 °C	Ja	80

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Höjd	Bredd	Djup
10730-002	NGC-40-BRIDGE	87 mm	45 mm	106.4 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT