

NGC-40-serien, IO-modul



nVent RAYCHEM NGC-40 serie – IO-modul har fyra ingångar för temperaturgivare. Dessa kan tilldelas alla NGC-40-HTC/HTC3-moduler. Den har också ett larmrelä som kan anslutas till en extern indikator och en digital ingång som är programmerbar och kan tilldelas till vilken NGC-40-HTC/HTC3-modul som helst för olika funktioner, t.ex. för att tvinga på- eller avslagning av kontaktorn eller SSR.

FUNKTIONER

DIN-sken monterad och en del av NGC-40-systemet

In-/utgångsmodul för att få ytterligare ingångar och utgångar samt ingångar för fler temperaturgivare.

Ingångar och utgångar kan tilldelas alla HTC/HTC-3-moduler i NGC-40-systemet via CAN

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Spänning	Typ av spänning	Drifttemperatur	Antal ingångar för temperaturgivare	Höjd
10730-001	NGC-40-I/O	24 V	DC	-40 to 65 °C	4	87 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Bredd	Djup
10730-001	NGC-40-I/O	45 mm	106.4 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT