

# Automatikskåp med NGC-40 reglering och övervakning

nVent RAYCHEM NGC-40 automatiskåp är ett elektroniskt regler-, övervaknings- och kraftdistributionssystem med individuell reglering. Systemet ger en tillförlitlig och central reglering och övervakning för ditt värmekabelsystem. Systemet stöder upp till 32 kretsar per panel och har en flexibel konfiguration och individuella enfas- och trefasreglage med SIL2 temperaturbegränsare. Systemstatus och fel indikeras för användaren och visas på nVent RAYCHEM Touch 1500 operatörspanel eller på uppkopplad dator med nVent RAYCHEM Supervisor-mjukvara.

## FUNKTIONER

Enkel att installera, konfigurera och använda

Olika val av reglering, övervakning, larm och kraftförsörjning

Modulär, ger flexibilitet i konfiguration och komponenter: optimerar projektspecifika behov och kostnader

Kommunikation, systemstatus och fel rapporteras med meddelanden och larm: optimerar underhåll och reparationer

## SPECIFIKATIONER

**Huvudbrytarens strömkapacitet:** 160 A

**Spänning:** 240 V

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnamn                                | Antal säkringar | Säkring      | Reglermodul                      | Touch 1500 Included |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| 1244-014353   | PSS-160A/10KA-PDS-40-12HTC/25A-2HTC3/40A   | 14              | 25 A, Type C | 12 x NGC-40-HTC, 2 x NGC-40-HTC3 | Nej                 |
| 1244-014352   | PSS-160A/10KA-PDS-40-12HTC/25A-2HTC3/40A-T | 14              | 25 A, Type C | 12 x NGC-40-HTC, 2 x NGC-40-HTC3 | Ja                  |
| 1244-014348   | PSS-160A/10KA-PDS-40-24HTC/16A-T           | 24              | 16 A, Type C | 24 x NGC-40-HTC                  | Ja                  |

| Katalognummer | Artikelnamn                      | Antal säkringar | Säkring      | Reglermodul     | Touch 1500 Included |
|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| 1244-014350   | PSS-160A/10KA-PDS-40-30HTC/16A-T | 30              | 16 A, Type C | 30 x NGC-40-HTC | Ja                  |
| 1244-014351   | PSS-160A/10KA-PDS-40-30HTC/16A   | 30              | 16 A, Type C | 30 x NGC-40-HTC | Nej                 |
| 1244-014349   | PSS-160A/10KA-PDS-40-24HTC/16A   | 24              | 16 A, Type C | 24 x NGC-40-HTC | Nej                 |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### Nordamerika

Tel +1.800.545.6258  
Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688  
Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Latinamerika

Tel +1.713.868.4800  
Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**