

NGC-40-serien, temperaturbegränsare



nVent RAYCHEM NGC-40-serien – modul med temperaturbegränsare. Den kan användas med upp till 3 temperaturgivare för trefasig värmekabelsystem med en utgång för kontaktorn och en annan för extern larmsignal. Temperaturbegränsaren kan återställas via den digitala ingången, operatörspanelen Touch 1500 och från nVent RAYCHEM Supervisor.

FUNKTIONER

DIN-sken monterad och en del av NGC-40-systemet

LED-indikatorer för olika statusförhållanden

Tryckknappar för att bekräfta ny utlösningsspunkt, återställa utlöst brytare och larm

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Spänning	Typ av spänning	Antal ingångar för temperaturgivare	Höjd	Bredd
1244-010700	NGC-40-SLIM	24 V	DC	3	87 mm	45 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Djup
1244-010700	NGC-40-SLIM	106.4 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT