

NRG-DM digital golvvärmermostat



nVent RAYCHEM NRG-DM är en digital golvvärmermostat med veckoprogram, stor display och intuitiv programvara. Eco Design compliant thanks to the following functions: Adaptive start control. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

FUNKTIONER

Enkel att använda, intuitiv navigering: stor LCD-display med blå bakgrundsbelysning

3 operating modes: programmerbar med veckoschema för att minska energiförbrukningen; tillfälligt boostläge eller tillfällig åsidosättning; konstant läge

Energisnål med adaptiv funktion

Optimum heat management, with 4 sensor modes

Pålitlig med lång livslängd: 12 year total care warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Strömförsörjning	Mätområde	Justerbar kopplingsdifferens	Regleringstyp
1244-015152	R-NRG-DM	8581565	230 V	5 – 40 °C	Nej	På/Av

Table 2/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Max spänning	Max belastning	Givartyp	Temperaturregleringsklass
1244-015152	R-NRG-DM	8581565	230 V	13 A	Resistance Sensor	IV

Table 3/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Regleringsegen skap	Fjärrstyrning	Växling av programkvantitet	Power Consumption, Standby
1244-015152	R-NRG-DM	8581565	PID	Nej	7	0.4 W

Table 4/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Kapslingsklass	RAL-nummer	Färg	IFTTT-stöd finns
1244-015152	R-NRG-DM	8581565	IP21	9010	Clear White	Nej

Table 5/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Klocktyp	Klockmodell	Sjävlärning	Höjd
1244-015152	R-NRG-DM	8581565	Day Clock	Digital	Ja	82 mm

Table 6/6

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Bredd	Djup
1244-015152	R-NRG-DM	8581565	82 mm	40 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT