

Rörband för MI-kablar



nVent RAYCHEM PBxxx band i rostfritt stål är speciellt utformade för att hålla mineraliserade (MI) värmekablar på rör. En tång är det enda verktyg som krävs för att dra åt rörbandet. Spännet och bandet undviker att värmekabeln spänns för hårt. En för hårt spänd värmekabel kan få utmattningsskador orsakade av temperaturutvidgning i värmekabel och rör under drift.

FUNKTIONER

Enkel att installera.

Korrosionsbeständig

Allow one pipe strap per foot (0.3 m) of pipe

SPECIFIKATIONER

Material: Rostfritt stål

Table 1/1

Katalognummer	Längd	DN-intervall
PB1200	1117 mm	300 max
PB300	368 mm	40 – 80
PB125	197 mm	32 max
PB3600	3048 mm	900 max
PB1000	965 mm	200 – 250
PB2400	1981 mm	600 max

Katalognummer	Längd	DN-intervall
PB600	615 mm	90 – 150

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
 Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
 Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
 Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT