

Kopplingsdosa för MI-kablar



nVent RAYCHEM JB-EX-xx-EP är ett sortiment av kopplingsdosa i polymer med integrerad jordplatta för användning i Ex-områden med mineraliserade (MI) värmekablar. De är utformade med tanke på utrymmesbegränsningar för att möjliggöra enkla anslutningar av mineraliserade värmekablar utrustade med M25-förskruvningar till en matningskälla eller andra konfigurationer som t.ex. förgreningar eller skarvar. Jordning sker genom jordplattan. Finns i olika storlekar och antal ingångar för att passa olika konfigurationer och matningar.

FUNKTIONER

Enkel och snabb att installera, enkel att underhålla

Godkänd för Ex-klassade områden

Olika konfigurationer med MI-värmekablar är möjliga

Pålitlig med lång livslängd: 10 year product warranty available, maintenance free

SPECIFIKATIONER

Områdes-klassificering:	Non-Hazardous; Hazardous
Kapslingsklass:	IP66
Montering:	Väggmonterad/monterad på dosfäste
Omgivnings-temperatur:	-55 till 55 °C

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	Maxspänning	Kabelingång	Max ledararea	Höjd	Bredd
1244-020505	JB-EX-40-EP	550 V	1xM25 3xM25	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-020506	JB-EX-41-EP	550 V	1xM25 6xM25	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-006654	JB-EX-25/35MM2	690 V	1xM40 6xM25	35 mm ²	160 mm	260 mm
1244-006655	JB-EX-32/35MM2	690 V	1xM40 3xM32	35 mm ²	160 mm	260 mm

Katalognummer	Artikelnamn	Maxspänning	Kabelingång	Max ledararea	Höjd	Bredd
1244-020507	JB-EX-42-EP	690 V	1xM40 6xM25	35 mm ²	160 mm	260 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	Djup	LED-indikering ingår	Jordplatta ingår
1244-020505	JB-EX-40-EP	90 mm	Nej	Ja
1244-020506	JB-EX-41-EP	90 mm	Nej	Ja
1244-006654	JB-EX-25/35MM2	90 mm	Nej	Nej
1244-006655	JB-EX-32/35MM2	90 mm	Nej	Nej
1244-020507	JB-EX-42-EP	90 mm	Nej	Ja

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT