

QuickNet golvvärmematta



nVent RAYCHEM QuickNet är en elektrisk golvvärmematta som är idealisk vid renovering, men passar även vid nyproduktion. Den finns i två olika effekter (90 W/m² och 160 W/m²) i förpackning med eller utan termostat. Mattan är självhäftande och särskilt lämpad för användning under klinker- eller naturstensgolv, men även under parkett-, trägolv och plastmatta (gäller endast QuickNet 90). Finns i förpackningar från 1 m² till 12 m².

FUNKTIONER

Enkel installation: 3.5 mm thick, flexible, self adhesive, pre-terminated with power cable, simply roll out the mat, no need for return cable, packaged in ready to use boxes, installed directly in tile/natural stone adhesive

Golvvärmemattan med 90 W/m² kan även installeras under trä-, parkett- och laminatgolv.

EcoDesign-kompatibla satser finns tillgängliga, inklusive den energieffektiva och avancerade SENZ WIFI-termostaten med pekskärm som kan styras via SENZ WIFI-appen eller via röststyrning med Alexa eller Google Assistant-kompatibla smarthögtalare.

Extra snabb uppvärmning med 160 W/m²

Säker och pålitlig. Testad och godkänd av Semko.

Pålitlig med lång livslängd: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required

SPECIFIKATIONER

Kallkabel längd:	2,5 m
Ytterdiameter:	3,5 mm
Lägsta installationstemperatur:	5 °C
Nominell spänning:	230 V
Färg:	Blå
Värmekabel teknologi:	Serieresistiv
Typ av jordning:	Folie och jordtråd
Ytermantels material:	LSZH

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Nominell uteffekt	Elförsörjning	Resistansområde	Bredd
---------------	-------------	----------	-------------------	---------------	-----------------	-------

SZ18300437	R-QN-N- 5.0M2/SENZ- WIFI	8940405	90 W/m ²	450 W	112 – 129.7 Ω	500 mm
SZ18300438	R-QN-N- 6.0M2/SENZ- WIFI	8940406	90 W/m ²	545 W	93.7 – 108.5 Ω	500 mm
SZ18300439	R-QN-N- 7.0M2/SENZ- WIFI	8940407	90 W/m ²	630 W	81 – 93.8 Ω	500 mm
SZ18300440	R-QN-N- 8.0M2/SENZ- WIFI	8940408	90 W/m ²	725 W	70.3 – 81.5 Ω	500 mm
SZ18300441	R-QN-N- 9.0M2/SENZ- WIFI	8940409	90 W/m ²	800 W	63.8 – 73.9 Ω	500 mm
SZ18300442	R-QN-N- 10.0M2/SENZ- WIFI	8940410	90 W/m ²	915 W	55.9 – 64.7 Ω	500 mm
SZ18300443	R-QN-N- 12.0M2/SENZ- WIFI	8940412	90 W/m ²	1100 W	46.5 – 53.8 Ω	500 mm
SZ18300261	R-QN-P- 1.0M2/SENZ- WIFI	8940420	160 W/m ²	160 W	306.8 – 355.2 Ω	500 mm
SZ18300262	R-QN-P- 1.5M2/SENZ- WIFI	8940421	160 W/m ²	240 W	199.9 – 231.5 Ω	500 mm
SZ18300263	R-QN-P- 2.0M2/SENZ- WIFI	8940422	160 W/m ²	320 W	151.9 – 175.9 Ω	500 mm
SZ18300264	R-QN-P- 2.5M2/SENZ- WIFI	8940423	160 W/m ²	400 W	121.8 – 141.1 Ω	500 mm
SZ18300265	R-QN-P- 3.0M2/SENZ- WIFI	8940424	160 W/m ²	480 W	103.1 – 119.4 Ω	500 mm
SZ18300266	R-QN-P- 3.5M2/SENZ- WIFI	8940425	160 W/m ²	560 W	87.3 – 101 Ω	500 mm
SZ18300267	R-QN-P- 4.0M2/SENZ- WIFI	8940426	160 W/m ²	640 W	77.6 – 89.9 Ω	500 mm
SZ18300268	R-QN-P- 4.5M2/SENZ- WIFI	8940427	160 W/m ²	720 W	68.3 – 79.1 Ω	500 mm

SZ18300269	R-QN-P- 5.0M2/SENZ- WIFI	8940428	160 W/m ²	800 W	61.3 – 71 Ω	500 mm
SZ18300270	R-QN-P- 6.0M2/SENZ- WIFI	8940429	160 W/m ²	960 W	53.6 – 62.1 Ω	500 mm
SZ18300271	R-QN-P- 7.0M2/SENZ- WIFI	8940430	160 W/m ²	1120 W	43.4 – 50.3 Ω	500 mm
SZ18300272	R-QN-P- 8.0M2/SENZ- WIFI	8940431	160 W/m ²	1280 W	38.5 – 44.6 Ω	500 mm
SZ18300273	R-QN-P- 9.0M2/SENZ- WIFI	8940432	160 W/m ²	1440 W	34.5 – 39.9 Ω	500 mm
SZ18300274	R-QN-P- 10.0M2/SENZ- WIFI	8940433	160 W/m ²	1600 W	31 – 36 Ω	500 mm
SZ18300279	R-QN-N- 1.0M2/T0	8940440	90 W/m ²	90 W	531.1 – 614.9 Ω	500 mm
SZ18300280	R-QN-N- 1.5M2/T0	8940441	90 W/m ²	135 W	364.2 – 421.7 Ω	500 mm
SZ18300281	R-QN-N- 2.0M2/T0	8940442	90 W/m ²	180 W	277.2 – 321 Ω	500 mm
SZ18300282	R-QN-N- 2.5M2/T0	8940443	90 W/m ²	225 W	223.2 – 258.5 Ω	500 mm
SZ18300283	R-QN-N- 3.0M2/T0	8940444	90 W/m ²	275 W	183.7 – 212.7 Ω	500 mm
SZ18300284	R-QN-N- 3.5M2/T0	8940445	90 W/m ²	320 W	159.5 – 184.7 Ω	500 mm
SZ18300285	R-QN-N- 4.0M2/T0	8940446	90 W/m ²	360 W	140.3 – 162.4 Ω	500 mm
SZ18300286	R-QN-N- 4.5M2/T0	8940447	90 W/m ²	405 W	124.6 – 144.2 Ω	500 mm
SZ18300287	R-QN-N- 5.0M2/T0	8940448	90 W/m ²	450 W	112 – 129.7 Ω	500 mm
SZ18300288	R-QN-N- 6.0M2/T0	8940449	90 W/m ²	545 W	93.7 – 108.5 Ω	500 mm
SZ18300289	R-QN-N- 7.0M2/T0	8940450	90 W/m ²	630 W	81 – 93.8 Ω	500 mm

SZ18300290	R-QN-N-8.0M2/T0	8940451	90 W/m ²	725 W	70.3 – 81.5 Ω	500 mm
SZ18300291	R-QN-N-9.0M2/T0	8940452	90 W/m ²	800 W	63.8 – 73.9 Ω	500 mm
SZ18300292	R-QN-N-10.0M2/T0	8940453	90 W/m ²	915 W	55.9 – 64.7 Ω	500 mm
SZ18300293	R-QN-N-12.0M2/T0	8940454	90 W/m ²	1100 W	46.5 – 53.8 Ω	500 mm
SZ18300429	R-QN-N-1.0M2/SENZ-WIFI	8940401	90 W/m ²	90 W	531.1 – 614.9 Ω	500 mm
SZ18300430	R-QN-N-1.5M2/SENZ-WIFI	8940415	90 W/m ²	135 W	364.2 – 421.7 Ω	500 mm
SZ18300431	R-QN-N-2.0M2/SENZ-WIFI	8940402	90 W/m ²	180 W	277.2 – 321 Ω	500 mm
SZ18300432	R-QN-N-2.5M2/SENZ-WIFI	8940416	90 W/m ²	225 W	223.2 – 258.5 Ω	500 mm
SZ18300433	R-QN-N-3.0M2/SENZ-WIFI	8940403	90 W/m ²	275 W	183.7 – 212.7 Ω	500 mm
SZ18300434	R-QN-N-3.5M2/SENZ-WIFI	8940417	90 W/m ²	320 W	159.5 – 184.7 Ω	500 mm
SZ18300435	R-QN-N-4.0M2/SENZ-WIFI	8940404	90 W/m ²	360 W	140.3 – 162.4 Ω	500 mm
SZ18300436	R-QN-N-4.5M2/SENZ-WIFI	8940418	90 W/m ²	405 W	124.6 – 144.2 Ω	500 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Längd	Total yta	Termostat ingår
SZ18300437	R-QN-N-5.0M2/SENZ-WIFI	8940405	10 m	5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300438	R-QN-N-6.0M2/SENZ-WIFI	8940406	12 m	6 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300439	R-QN-N-7.0M2/SENZ-WIFI	8940407	14 m	7 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300440	R-QN-N-8.0M2/SENZ-WIFI	8940408	16 m	8 m ²	SENZ-WIFI

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Längd	Total yta	Termostat ingår
SZ18300441	R-QN-N-9.0M2/SENZ-WIFI	8940409	18 m	9 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300442	R-QN-N-10.0M2/SENZ-WIFI	8940410	20 m	10 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300443	R-QN-N-12.0M2/SENZ-WIFI	8940412	24 m	12 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300261	R-QN-P-1.0M2/SENZ-WIFI	8940420	2 m	1 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300262	R-QN-P-1.5M2/SENZ-WIFI	8940421	3 m	1.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300263	R-QN-P-2.0M2/SENZ-WIFI	8940422	4 m	2 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300264	R-QN-P-2.5M2/SENZ-WIFI	8940423	5 m	2.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300265	R-QN-P-3.0M2/SENZ-WIFI	8940424	6 m	3 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300266	R-QN-P-3.5M2/SENZ-WIFI	8940425	7 m	3.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300267	R-QN-P-4.0M2/SENZ-WIFI	8940426	8 m	4 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300268	R-QN-P-4.5M2/SENZ-WIFI	8940427	9 m	4.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300269	R-QN-P-5.0M2/SENZ-WIFI	8940428	10 m	5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300270	R-QN-P-6.0M2/SENZ-WIFI	8940429	12 m	6 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300271	R-QN-P-7.0M2/SENZ-WIFI	8940430	14 m	7 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300272	R-QN-P-8.0M2/SENZ-WIFI	8940431	16 m	8 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300273	R-QN-P-9.0M2/SENZ-WIFI	8940432	18 m	9 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300274	R-QN-P-10.0M2/SENZ-WIFI	8940433	20 m	10 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300279	R-QN-N-1.0M2/T0	8940440	2 m	1 m ²	Nej

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Längd	Total yta	Termostat ingår
SZ18300280	R-QN-N-1.5M2/T0	8940441	3 m	1.5 m ²	Nej
SZ18300281	R-QN-N-2.0M2/T0	8940442	4 m	2 m ²	Nej
SZ18300282	R-QN-N-2.5M2/T0	8940443	5 m	2.5 m ²	Nej
SZ18300283	R-QN-N-3.0M2/T0	8940444	6 m	3 m ²	Nej
SZ18300284	R-QN-N-3.5M2/T0	8940445	7 m	3.5 m ²	Nej
SZ18300285	R-QN-N-4.0M2/T0	8940446	8 m	4 m ²	Nej
SZ18300286	R-QN-N-4.5M2/T0	8940447	9 m	4.5 m ²	Nej
SZ18300287	R-QN-N-5.0M2/T0	8940448	10 m	5 m ²	Nej
SZ18300288	R-QN-N-6.0M2/T0	8940449	12 m	6 m ²	Nej
SZ18300289	R-QN-N-7.0M2/T0	8940450	14 m	7 m ²	Nej
SZ18300290	R-QN-N-8.0M2/T0	8940451	16 m	8 m ²	Nej
SZ18300291	R-QN-N-9.0M2/T0	8940452	18 m	9 m ²	Nej
SZ18300292	R-QN-N-10.0M2/T0	8940453	20 m	10 m ²	Nej
SZ18300293	R-QN-N-12.0M2/T0	8940454	24 m	12 m ²	Nej
SZ18300429	R-QN-N-1.0M2/SENZ-WIFI	8940401	2 m	1 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300430	R-QN-N-1.5M2/SENZ-WIFI	8940415	3 m	1.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300431	R-QN-N-2.0M2/SENZ-WIFI	8940402	4 m	2 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300432	R-QN-N-2.5M2/SENZ-WIFI	8940416	5 m	2.5 m ²	SENZ-WIFI

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Längd	Total yta	Termostat ingår
SZ18300433	R-QN-N-3.0M2/SENZ-WIFI	8940403	6 m	3 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300434	R-QN-N-3.5M2/SENZ-WIFI	8940417	7 m	3.5 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300435	R-QN-N-4.0M2/SENZ-WIFI	8940404	8 m	4 m ²	SENZ-WIFI
SZ18300436	R-QN-N-4.5M2/SENZ-WIFI	8940418	9 m	4.5 m ²	SENZ-WIFI

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT