

RayStat M2 termostat



nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2 termostaten ger energisnål reglering av is- och snösmältningsapplikationer för markytor i små och medelstora anläggningar.

FUNKTIONER

Enkel att installera. Användarvänlig

Energieffektiv: Styr anläggningen med via både temperatur och fukt

Inställbar temperatur

Möjlighet att aktivera forcerad värme

Electronic on/off control up to 3,600 W

Inställbar eftergångstid: för att säkerställa att värme upprätthålls under en specifik tidsperiod

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Matningsspänning	Utgångsrelä	Temperaturområde	Kapslingsklass
1244-016962	RAYSTAT-M2	8949373	207 – 253 V	16 A	0 – 10 °C	IP20

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Omgivningstemperatur	Höjd	Bredd	Djup
1244-016962	RAYSTAT-M2	8949373	0 – 50 °C	82 mm	52 mm	48.8 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnamn	E-nummer	Vikt
---------------	-------------	----------	------

1244-016962	RAYSTAT-M2	8949373	0.2 kg
-------------	------------	---------	--------

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT