

RayStat-V5 styrenhet



nVent RAYCHEM RAYSTAT V5 är en elektronisk kontrollenhet med reglering via anläggningsgivare eller luftavkänning (PASC) för värmekablar till frostskyddskydd av rör. Kapslad kontrollenhet för montage på vägg, även utomhus. Mäter omgivningstemperaturen och bestämmer cykeltiden när värmekablarna skall spänningssättas, vilket ger energibesparingar.

FUNKTIONER

Enkel installation och användarvänlig programmering

Flexibel temperaturreglering; för styrning via anläggningsgivare på röret eller givare som känner av omgivningstemperaturen

Reglering med luftgivare (PASC- algoritm) för förbättrad energibesparing

Larmrelä med växlande kontakt för att signalera ström-, temperatur- eller kommunikationsproblem.

Övervakning av rörtemperatur, med larm för hög och låg temperatur

Konfigurerbar från annan plats: kan förprogrammeras innan installation sker

Pålitlig med lång livslängd: 6 year extended product warranty available

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnamn	Matningsspänning	Utgångsrelä	Larmrelä	Temperature Range, Ambient Sensing	Temperature Range, Line Sensing
1244-022440	RAYSTAT-V5	180 – 253 V	25 A @ 230 VAC	Single Pole Double Throw Relay, Voltage-free	0 – 30 °C	0 – 90 °C

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnamn	Typ av givare	Givarkabelns längd	Kapslingsklass	Montering	Höjd
---------------	-------------	---------------	--------------------	----------------	-----------	------

1244-022440	RAYSTAT-V5	NTC, 2K Ω @ 25°C	5 m	IP65	Wall Mounted/DIN Rail	110 mm
-------------	------------	-------------------------	-----	------	-----------------------	--------

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnamn	Bredd	Djup
1244-022440	RAYSTAT-V5	210 mm	85 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Max Temperature Range, Line Sensing can be extended to 250° using the Raystat-V5 Plug-in Sensor Module and PT100 sensor

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT